

シリコン製ライナー




支持性に優れ、 クッション性と懸垂力を兼ね備えます

製品名: センシティブ
完成用部品認可済: <ライナー/メディ SEN-SIZE>

特徴

- ◆ 若干硬めのシリコン製で、クッション性だけでなく懸垂力を兼ね備えたライナーです。
- ◆ 改良されたカバーデザインとシリコン内部に配置された積層材がピストン運動を最小限に抑えます。支持性が高く、軟部組織の多い断端にも対応可能です。
- ◆ ライナー洗浄後の乾燥用立てかけスタンド付。

サイズ: (断端末から4cm 近位の周径を計測)
18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45



スキンケア成分が配合された 肌に優しいシリコン製ライナー

製品名: プロテクト ケア
完成用部品認可済: <ライナー/メディ PRO-SIZE>

特徴

- ◆ スキンケア成分配合のシリコンが、断端の皮膚を保護します。糖尿病の方にもお勧めです。
- ◆ センシティブより柔らかいシリコンです。
- ◆ ライナー洗浄後の乾燥用立てかけスタンド付。

サイズ: (断端末から4cm 近位の周径を計測)
18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45

サーモプラスチックエラストマー製ライナー



OHIO WILLOW WOOD



クッション性に優れ、 断端にフィットしやすいライナーです

製品名: アルファスピリットライナー
完成用部品認可済: <ライナー/オハイオ ALC-SIZE> (ピンアタッチメントなし)
完成用部品認可済: <ライナー/オハイオ ALL-SIZE> (ピンアタッチメントあり)

特徴

- ◆ クッション性に優れ、断端を保護します。
- ◆ 材質の特徴により、ライナーの形状が変化し断端になじみます。
- ◆ ライナーの背面は、膝の曲げ伸ばしが行いやすいように、断端末より約7cmを過ぎた位置から薄くなっております。

サイズ選択の目安(周径値cm) ユニフォームスタイル

サイズ	S	M	M Plus	L	L Plus	XL
断端末から4cm近位	15 - 26	18 - 31	20 - 31	23 - 35	28 - 43	33 - 50
断端末から20cm近位	18 - 29	22 - 38	28 - 43	32 - 49	36 - 56	40 - 63
断端末から30cm近位	20 - 33	23 - 41	33 - 50	36 - 56	40 - 63	43 - 69



大腿用ライナー

製品名: アルファ AK ライナー
<ライナー/オハイオ ALC-AKC-SIZE> (ピンアタッチメントなし)
<ライナー/オハイオ ALL-AKL-SIZE> (ピンアタッチメントあり)

特徴

- ◆ クッション性に優れ、断端を保護します。
- ◆ 大腿骨骨端部を保護するために、断端末部の外側に接するゲルが他より厚くなっております。
- ◆ アルファ AK ロッキングライナーは、縦伸びやピストン運度を抑えるために、特殊なカバー生地を使用しております。

Alpha AK Locking

Size	M Plus	L	L Plus	XL
断端末より4cm近位	18 - 30cm	23 - 36cm	25 - 38cm	33 - 41cm
断端末より30cm近位	41 - 51cm	33 - 53cm	41 - 64cm	43 - 66cm

Alpha AK Cushion

Size	M Plus	L	L Plus	XL
断端末より4cm近位	18 - 28cm	23 - 33cm	25 - 38cm	28 - 41cm
断端末より30cm近位	30 - 46cm	33 - 51cm	41 - 58cm	41 - 64cm



株式会社 田沢製作所 マーケティング部直通ダイヤル

<http://www.tazawa.co.jp>

〒113-0034 東京都文京区湯島 2-5-4 TEL. 03-3812-6481 FAX. 03-5804-8595 E-mail. tazawa@tazawa.co.jp

In our professional service, we take pride.