




	大腿用		
品名	アルファ スマートテンプAKライナー		
部品番号	ウィローウッド T440-SIZE (クッションライナー) ウィローウッド T442-SIZE (ロッキングライナー)	完成用部品	— —
素材	シリコーン		





アウトラストテクノロジーがどのように発汗を遅らせ、断端を快適に保つのか？

断端の温度が下がれば、ライナーに蓄えられた熱が断端へ戻ります。




余分な断端の熱をライナー素材が吸収します。

アルファスマートテンプAKライナーは断端の熱を吸収し、肌の温度を快適に保ちます。  
 ライナーに採用されているアウトラスト®テクノロジーが断端の熱を吸収し発汗のタイミングを遅らせます。ライナーを外した後、ライナーに吸収された熱は放出されます。ライナー装着の発汗による不快感を覚える方、汗を拭き取るための義足ソケットの脱着の煩わしさを感じる方等に最適なライナーです。カバー生地は横方向にしか伸びない特殊生地（セレクトファブリック）を採用し、ライナー全体で縦伸びを防止します。


**【特徴】**

- スマートテンプライナーは断端の余分な熱を吸収し、発汗を遅らせます。
- 肌の温度が下がればライナーに吸収されていた熱が断端へ戻り、断端表面の温度を終日一定に保ちます。
- スマートテンプライナーは断端の熱を吸収すると質感が柔らかくなり、クッション性を感じることができます。
- 横方向にしか伸びない特殊生地（セレクトファブリック）を採用し、ライナー全体で縦伸びを防止します。
- ロッキングライナーのアンプレラはアコーディオン式になっており、ライナー装着時の断端末部への違和感・締め付け感を抑えます。また圧を分散し、アンプレラ部の破損を防ぎます。

**【ゲルの形状】：AKシンメトリカル**



断端末部が厚く、近位に近づくにつれ薄くなります。  
ライナーには前後が無く、装着向きに決まりはありません。



■ アルファスマートテンプAKライナーサイズ表

	Mプラス1	Mプラス2	L1	L2	Lプラス	XL
30cm近位の周径	30-54cm	33-54cm	33-64cm	36-64cm	41-80cm	46-90cm
4cm近位の周径	20-24cm	24-29cm	28-32cm	32-36cm	32-39cm	37-45cm

断端末から4cm、30cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

■ お問合せ先

(株)田沢製作所 マーケティング部

〒113-0033 東京都文京区本郷1-35-28 メゾンドール本郷2F 直通ダイヤル TEL.03-3812-6481 FAX.03-5804-8595